




SEIKOH GIKEN



新款MT快装研磨夹具

适用SFP-560A系列及SFP-550系列研磨机

MT (常规尺寸MT插芯)

PH55-MT8A-12QD (MT/APC, 12头)

PH55-MT8A-24QD (MT/APC, 24头)

TMT(US Conec MMC连接器)

PH55-TMT8A-12Q (TMT/APC, 12头)

PH55-TMT8A-24Q (TMT/APC, 24头)

Note: SNMT快装夹具正在研发中。




插入MT插芯后，只需锁定操纵杆即可进行安装

■ 功能

- 对于传统尺寸的固定装置，可接受的胶水窗户尺寸现在高达4.4mm。（请见以下"A"）
- 只有一个杠杆动作来安装和拆卸MT插芯

Pat. JP6192797 CN108367408 Other areas Pat. Pending

- 减少约30%的装卸时间
- 成品有稳定可靠的几何形状表现
- 简单的五步骤研磨抛光工艺
- 数种可供选择的集线器





可接受的胶水窗户尺寸
现在高达4.4mm


简单的五步MT/APC研磨工艺SFP-560A系列

研磨步骤	研磨条件					
	研磨垫	研磨片 (使用寿命)	研磨液	研磨时间 (SEC)	压力(N) (*4)	第一步 模式
1	PG5X-490-SR3	GC5D (1)	超纯水	30	42 / 12-头 84 / 24-头	压力缓升
2				90(*1)	42 / 12-头 84 / 24-头	N/A
3	PG5X-490-SR3	AR5D (1)	超纯水	60	42 / 12-头 84 / 24-头	N/A
4	PG5X-490-SR3	GH5D (1)	超纯水	60	42 / 12-头 84 / 24-头	N/A
5	PG5X-490-SR3	FM5D-SOAP-2 (1)	超纯水	150	42 / 12-头 84 / 24-头	N/A


稳定的光纤高度



干净的端面



稳定的角度



Disclaimer- 1) Polishing method with use of fibrous material is patented in the U.S (US patent No. 6106368). 2) A ferrule assembly with fiber protrusion between 0.5um and 2.5um after polishing is patented in the U.S. (US patent No. 5743785).

中国区代理商:

深圳市谱兆通讯设备有限公司

Tel: +86 755 86655593; 86655448; 86655579

Email: info@pztest.com Web: www.pztest.com