


SV9及SV11选型须知

SV9跟SV11都是侧向放大镜。不同之处是安装硬件及辅助光源的差异。

- SV9安装在Y轴方向，带护指板照明。
- SV11安装在X轴方向，对面方向装有翻盖式照明光源



注意：过去NOVA采用厚玻璃板的时候，SV11的行程不够。故随后SV9，SV11新版本都增加了30mm的行程。往后这个配置就成为5“转盘NOVA的标准配置了。

中国大陆代理商

深圳市谱兆通讯设备有限公司

Tel: +86-755-8665-5448; +86-755-8665-5579; Email: info@pztest.com Website: www.pztest.com